

メガネのくもり止め



フォグストップ缶 G

OEM

拭くだけで速攻くもり解消。1枚でメガネ約300本分使用可能です。使い終わった後も簡単収納。量んで入れても丸めて入れてもスッキリ収納できます。OEMも承ります。

使用方法 レンズに軽くハアと息を吹きかけてから両面を5~10回程度拭いて下さい。クロスは両面ともお使いいただけます。クロスに含まれる成分がレンズ表面に親水性被膜を作ることによりレンズが曇らなくなります。ご使用後は缶に戻して保管して下さい。※クリーナー等との併用はお控え下さい。

素材：クロス/ポリエステル、ナイロン
缶/アルミ
成分：水、アルコール、界面活性剤
原産国：中国

内容量/クロス1枚入り
クロスサイズ/15x15cm
缶サイズ/φ55mm x 20mm
価格/オープン価格



使った後も簡単収納。缶のケースは持ち運びにもとっても便利です。

使い方


- 1 ハアと息をかけて
- 2 クロスで拭くだけ



使い方の動画はこちら

くもらない秘密はこれ！

レンズのくもりは表面についた無数の小さな水滴が光を乱反射させることで起こります。サイモンのくもり止めはレンズ表面に「親水性被膜」を作ることにより、水滴を表面になじませ、光の乱反射を起こしにくくし、くもりを防止します。



OEMも承ります！

ロゴやイラスト、アニメキャラ、写真データなどお好みのデザインで作成できます。販売や販促、記念品など様々な用途にご利用いただけます。



※サンプルイメージ



アンチフォグ

1箱24本入り



ジェルタイプのくもり止め。1回塗るだけでくもり止め効果が長時間持続します。本品5gで約30回~50回ご使用できます。

使用方法 レンズの両面(表裏)に米粒程度のジェルを塗り、指先で伸ばしてから、ティッシュや柔らかい布で、ジェルが残らないように拭き取って下さい。※メガネ拭きクロス、保湿成分を含んだティッシュペーパーは使用しないで下さい。※クリーナー等との併用はお控え下さい。

成分：アルコール、界面活性剤
原産国：台湾

内容量/5g
価格/オープン価格



フォグストップ・スプレー

OEM

1箱12個入り

レンズにスプレーしてティッシュで拭くだけでくもり解消。メガネ約200本分使用可能です。

使用方法 レンズ裏面にスプレーした後、指で表裏しっかりと塗り広げ、液が乾いてからティッシュなどで軽く拭き上げて下さい。レンズ1枚(表裏)に対して1プッシュが適量です。※極細繊維の布、保湿成分を含んだティッシュは使用しないで下さい。※クリーナー等との併用はお控え下さい。

素材：PP(ボトル)
成分：水、アルコール、界面活性剤
原産国：中国

内容量/20ml
サイズ/86mm x 55mm x 11mm
価格/オープン価格



フォグストップクロス

1箱12枚入り

拭くだけで速攻くもり解消。1枚で約250回使用可能です。携帯に便利なチャック袋付き。マイクロファイバーを使用していますのでくもり止め成分が無くなった後はメガネ拭きとしてもご利用頂けます。

使用方法 レンズにハアと息を吹きかけてから両面を5~10回程度拭いて下さい。クロスは両面ともお使いいただけます。クロスに含まれる成分がレンズ表面に親水性被膜を作ることによりレンズが曇らなくなります。ご使用後はチャック袋に戻して保管して下さい。※クリーナー等との併用はお控え下さい。

素材：クロス/ポリエステル、ナイロン
チャック袋/ポリエチレン
成分：水、アルコール、界面活性剤
原産国：韓国

内容量/クロス1枚入り
クロスサイズ/15x18cm
価格/オープン価格



くもりとりクロス

OEM

1箱24枚(4柄x6枚)入り

鳥絵柄つきのくもり止めクロス。1枚でメガネ約300本分使用可能です。ジッパーケース付きで携帯にも便利です。OEMも承ります。

使用方法 レンズにハアと息を吹きかけてから両面を5~10回程度拭いて下さい。クロスは両面ともお使いいただけます。クロスに含まれる成分がレンズ表面に親水性被膜を作ることによりレンズが曇らなくなります。ご使用後はチャック袋に戻して保管して下さい。※クリーナー等との併用はお控え下さい。

素材：クロス/ポリエステル、ナイロン
チャック袋/PVC
成分：水、アルコール、界面活性剤
原産国：韓国

内容量/クロス1枚入り
クロスサイズ/15x15cm
価格/オープン価格