

# メガネのくもり止め



## フォグストップ缶フォー・マスク OEM

マスクが収納できるくもり止めクロス缶。拭くだけで速攻くもり解消。1枚で約300回使用可能です。OEMも承ります。

**使用方法** レンズに軽くハァーと息を吹きかけてから両面を5〜10回程度拭いて下さい。クロスは両面ともお使いいただけます。クロスに含まれる成分がレンズ表面に親水性被膜を作ることによりレンズが曇らなくなります。ご使用後は缶に戻して保管して下さい。※クリーナー等との併用はお控え下さい。

素 材：クロス / ポリエステル  
缶 / スチール  
成 分：水、アルコール、界面活性剤  
原産国：中国

内容量 / クロス 1 枚入り  
クロスサイズ / 15×15 cm  
缶サイズ / 97 mm × 97 mm  
価 格 / オープン価格



## フォグストップクロス

拭くだけで速攻くもり解消。1枚で約250回使用可能です。携帯に便利なチャック袋付き。マイクロファイバーを使用していますのでくもり止め成分が無くなった後はメガネ拭きとしてもご利用頂けます。

**使用方法** レンズに軽くハァーと息を吹きかけてから両面を5〜10回程度拭いて下さい。クロスは両面ともお使いいただけます。クロスに含まれる成分がレンズ表面に親水性被膜を作ることによりレンズが曇らなくなります。ご使用後はチャック袋に戻して保管して下さい。※クリーナー等との併用はお控え下さい。

素 材：クロス / ポリエステル、ナイロン  
チャック袋 / ポリエチレン  
成 分：水、界面活性剤 原産国：韓国

内容量 / クロス 1 枚入り  
クロスサイズ / 15×18 cm  
価 格 / オープン価格



中の台紙を裏返すとデザインが変わります。



## フォグストップスリム OEM

拭くだけ・カンタン・くもり止め！ 1枚で約50回〜60回使用可能です。スライドジッパー着きのケースで携帯に便利です。OEMも承ります。


**使用方法** レンズに軽くハァーと息を吹きかけてから両面を5〜10回程度拭いて下さい。クロスは両面ともお使いいただけます。クロスに含まれる成分がレンズ表面に親水性被膜を作ることによりレンズが曇らなくなります。ご使用後はチャック袋に戻して保管して下さい。※クリーナー等との併用はお控え下さい。

素 材：クロス / ポリウレタン  
チャック袋 / PVC  
成 分：アルコール、界面活性剤  
原産国：台湾

内容量 / クロス 1 枚入り  
クロスサイズ / 15×5 cm  
価 格 / 1枚 ¥450 (税込 ¥495)

# くもらない秘密はこれ！

レンズのくもりは表面についた無数の小さな水滴が光を乱反射させることで起こります。サイモンのくもり止めはレンズ表面に「親水性被膜」を作ることにより、水滴を表面になじませ、光の乱反射を起こしにくくし、くもりを防止します。



## 様々なシーンで活躍！



## OEMも承ります！

ロゴやイラスト、アニメキャラ、写真データなどお好みのデザインで作成できます。販売や販促、記念品など様々な用途でご利用いただけます。

